

**Strojní závitník HSS-E, TiN, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132705 M4
GTIN	4045197648976
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:**

**S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.

Minimální náchylnost k zadírání. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 4,5 mm

Stopka 4hran  $\square$ : 3,4 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 3,3 mm

**Technický popis**

Otvor pod závit $\varnothing$	3,3 mm
Počet drážek na třísky	2
Stoupání závitu	0,7 mm
Závit $\varnothing$	4 mm
Počet břitů Z	2
Norma	DIN 371
Stopka $\varnothing D_s$	4,5 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran $\square$	3,4 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	12 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M4
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník