

**Strojní závitník HSS-E tvar CS, TiN, M: M10****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	132700 M10
GTIN	4045197072511
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Minimální náchylnost k zadírání.

(Tvar CS) 2 – 3chodý náběh – **s utvářečem třísky. Třída tolerance: ISO 2 6H**

Výhoda:

Velmi stabilní, optimální náběh.

Druh závitu: M

Rezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 100 mm

Stopka Ø: 10 mm

Otvor pod závit Ø: 8,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	10 mm
Otvor pod závit Ø	8,5 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Norma	DIN 371

Stopka Ø	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	30 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M10
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	CS
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená