

**Výstružník na Morse kužely, bez povlaku, MK: MK0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	162500 MK0
GTIN	4045197089175
Třída artiklu	120

Popis**Provedení:**

Přímé drážky s válcovou stopkou se čtyřhranem.

Použití:

Pro stružení kuželově nebo stupňově předvrtaných otvorů pro stopky s Morse kuželem.

Technický popis

Stopka 4hran <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Celková délka L	93 mm
Délka břitu L _c	61 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 204
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Phillips, bit

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		

Ocel < 500 N/mm ²	vhodný
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný
Ocel < 900 N/mm	omezené použití
Olej	vhodný
suché	omezené použití