

HOLEX**Strojní závitník HSS-E, TiN, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132705 M12
GTIN	4045197649027
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.**Minimální náchylnost k zadírání. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,75 mm

Celková délka L: 110 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 9 mmStopka 4hran \square : 7 mmOtvor pod závit \varnothing : 10,2 mm**Technický popis**

Stoupání závitu	1,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Otvor pod závit \varnothing	10,2 mm
Závit \varnothing	12 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 376
Stopka $\varnothing D_s$	9 mm
Celková délka L	110 mm

Stopka 4hran □	7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	36 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M12
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník