

**Strojní závitník HSS-E-PM tvar B 6G, TiAlN, M: M10****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	132725 M10
GTIN	4045197649089
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvářečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.**Třída tolerance: ISO 3 / 6G****Výhoda:****Velmi stabilní, optimální náběh.****Použití:**Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršť'ují.**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

Doporučenými následnými produkty jsou 132721-132724.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 100 mmStopka  $\varnothing$ : 10 mmOtvor pod závit  $\varnothing$ : 8,5 mm**Technický popis**

Stoupání závitu	1,5 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet drážek na třísky	3

Otvor pod závit Ø	8,5 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	10 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø	10 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	100 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitů	30 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M10
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená