



Strojní závitník HSS-E tvar CS, TiN, M: M4



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	132700 M4
GTIN	4045197072474
Třída artiklu	11H

Popis

Provedení:

S utvářečem třísky. Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Minimální náchylnost k zadírání.

(Tvar CS) 2 – 3chodý náběh – **s utvářečem třísky. Třída tolerance: ISO 2 6H**

Výhoda:

Velmi stabilní, optimální náběh.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 63 mm

Stopka \varnothing : 4,5 mm

Otvor pod závit \varnothing : 3,3 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,7 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Závit \varnothing	4 mm
Počet břitů Z	3
Otvor pod závit \varnothing	3,3 mm
Norma	DIN 371

Stopka Ø	4,5 mm
Celková délka L _{celk.}	63 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	12 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M4
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	CS
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená