



## Strojní závitník HSS-E-PM tvar B 6G, TiAlN, M: M3



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	132725 M3
GTIN	4045197649034
Třída artiklu	11H

### Popis

#### Provedení:

**S utvářečem třísky.**

**Vodící část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.

**Třída tolerance: ISO 3 / 6G**

#### Výhoda:

**Velmi stabilní, optimální náběh.**

#### Použití:

Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.

#### Upozornění:

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

Doporučenými následnými produkty jsou 132721-132724.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 56 mm

Stopka  $\varnothing$ : 3,5 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 2,5 mm

### Technický popis

Otvor pod závit $\varnothing$	2,5 mm
Závit $\varnothing$	3 mm
Počet drážek na třísky	2

Počet břitů Z	2
Náběhový úhel	50 stupeň
Stoupání závitu	0,5 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø	3,5 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	56 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	9 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená