

**Strojní závitník HSS-E-PM tvar B 6G, TiAlN, M: M8****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	132725 M8
GTIN	4045197649072
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvářečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.**Třída tolerance: ISO 3 / 6G****Výhoda:****Velmi stabilní, optimální náběh.****Použití:**Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

Doporučenými následnými produkty jsou 132721-132724.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 90 mmStopka \varnothing : 8 mmOtvor pod závit \varnothing : 6,8 mm**Technický popis**

Otvor pod závit \varnothing	6,8 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet drážek na třísky	3

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1,25 mm
Závit Ø	8 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø	8 mm
Celková délka L _{celk.}	90 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	24 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M8
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená