

Garant**Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 3X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132830 3X0,35
GTIN	4045197072924
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,35 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 2,2 mm

Ø otvoru pod závit: 2,65 mm

Technický popis

Závit Ø	3 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	0,35 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Ø stopky D _s	2,2 mm
Celková délka L	56 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374

Hloubka závitů	9 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M3×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		