

Garant**Ruční výstružník nastavitelný, Ø DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	160600 8
GTIN	4045197250841
Třída artiklu	110

Popis**Provedení:**

Velký rozsah nastavení. Jemné nastavení kalibračními kroužky nebo mikrometrem. Nůž s kuželovým náběhem; všechny břity jsou podbroušené a zaoblené.

Technický popis

Ø rozsahu nastavení	8 - 9 mm
Jmenovitý Ø D _c	8 mm
Stopka 4hran □	3,8 mm
Délka břitu L _c	34 mm
Celková délka L	115 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Phillips, bit

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	vhodný
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný
Ocel < 900 N/mm	omezené použití
Olej	vhodný
suché	omezené použití