

Garant**Ruční výstružník nastavitelný, Ø DC: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	160600 24
GTIN	4045197250933
Třída artiklu	110

Popis**Provedení:**

Velký rozsah nastavení. Jemné nastavení kalibračními kroužky nebo mikrometrem. Nůž s kuželovým náběhem; všechny břity jsou podbroušené a zaoblené.

Technický popis

Ø rozsahu nastavení	24 - 27,5 mm
Jmenovitý Ø D _c	24 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Délka břitu L _c	82 mm
Celková délka L	218 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Phillips, bit

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	vhodný
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný
Ocel < 900 N/mm	omezené použití
Olej	vhodný
suché	omezené použití