

**Garant****Strojní závitník, nitridovaný, MF: 16X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132880 16X1,5
GTIN	4045197074201
Třída artiklu	11H

**Popis****Výhoda:**

**Obrábění šedé litiny za sucha** – chladicí médium lze vynechat. Díky nitrovanému povrchu velmi odolný proti opotřebení.

**Upozornění:**

se 4 břity.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	16 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková délka L	100 mm

Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitů	48 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M16×1,5
Povlak	nitridovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG	vhodný	13 m/min	K
GGG	omezené použití	9 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		