

Garant**Strojní závitník, TiCN, MF: 12X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132860 12X1
GTIN	4045197073853
Třída artiklu	11H

Popis**Doporučení:**

Doporučujeme u **materiálů TOOLOX** vyvrtat otvoru pod závit odlišně od údajů DIN (viz tabulka) o **0,05 až 0,3 mm** větší.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Ø otvoru pod závit: 11 mm

Technický popis

Závit Ø	12 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	11 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	1 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	7 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitu	24 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M12×1
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	20 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	19 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	19 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	9 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	4 m/min	H
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

