


**Garant****Měkká nastavbová čelist, Typ: 80S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363034 80S
GTIN	4062406358716
Třída artiklu	310

**Popis****Použití:**

Pro práci s individuálními konturami a k obrábění citlivých konstrukčních dílů.

**Upozornění:**

Rybinové vedení pro rychlou výměnu čelistí je k dispozici. Provedení S z oceli a A z hliníku.

Řezaná surovina, zpracována pouze spodní strana. U výrobku 363034 80A upínejte max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). U výrobku 363034 120A upínejte max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). U výrobku 363034 160A upínejte max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

**Technický popis**

Výška čelistí h	24 mm
Šířka čelistí b	80 mm
Vhodné pro barevný kód	Xtric 50
Materiál	1.7227
Délka čelistí l	40 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

