

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, G: G1/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).**

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 13,16 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 11,8 mm

**Technický popis**

Závit Ø	13,16 mm
Stoupání závitu	1,337 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	19
Ø otvoru pod závit	11,8 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Celková délka L	100 mm

Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitu	39,48 mm
Rozměr závitu	G1/4
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokré max.	omezené použití		