

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, G: G3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133300 G3/8
GTIN	4045197074522
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).**

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 16,66 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 15,25 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Chodů na palec	19
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	16,66 mm
Stoupání závitu	1,337 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	12 mm
Celková délka L	100 mm

Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitu	49,98 mm
Rozměr závitu	G3/8
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		