

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, G: G1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133300 G1/2
GTIN	4045197074539
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).**

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 20,96 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Ø otvoru pod závit: 19 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	19 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1,814 mm
Závit Ø	20,96 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	14
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm

Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Hloubka závitů	62,88 mm
Rozměr závitů	G1/2
Povlak	bez povlaku
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		