

**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 10-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133352 10-24
GTIN	4045197594648
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.**

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 4,83 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 3,9 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	3,9 mm
Závit Ø	4,83 mm
Chodů na palec	24
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1,058 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitů	14,49 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	10-24 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závitů	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		