

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 5/8-11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133350 5/8-11
GTIN	4045197074706
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 15,88 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 13,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	11
Stoupání závitů	2,309 mm
Ø otvoru pod závit	13,5 mm
Závit Ø	15,88 mm
Řezný materiál	HSS E

Norma	DIN 376
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Hloubka závitů	47,64 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	5/8-11 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		