

**Strojní závitník, TiN, UNC: 5/8-11****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	133355 5/8-11
GTIN	4045197532664
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S utvařečem třísky a speciálním povlakem TiN, pro oceli, odolné vůči rzi a kyselinám.

Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3xD při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 15,88 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 110 mm

Stopka Ø: 12 mm

Stopka 4-hran: 9 mm

Otvor pod závit Ø: 13,5 mm

Technický popis

Chodů na palec	11
Závit Ø	15,88 mm
Stoupání závitu	2,309 mm

Počet břitů Z	4
Náběhový úhel	50 stupeň
Otvor pod závit \varnothing	13,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Stopka \varnothing	12 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Stopka 4hran	9 mm
Hloubka závitů	47,84 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	5/8-11
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá