

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, G: G1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133300 G1
GTIN	4045197074560
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).**

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 33,25 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D_s: 25 mm

Stopka 4hran □: 20 mm

Ø otvoru pod závit: 30,75 mm

Technický popis

Závit Ø	33,25 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Stoupání závitu	2,309 mm
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	11
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	25 mm

Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	20 mm
Hloubka závitů	99,75 mm
Rozměr závitů	G1
Povlak	bez povlaku
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		