



Systém pro měření otvorů ULTIMA, Rozsah měření: 10-20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428675 10-20
GTIN	2050002079946
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

Vysoce přesný měřicí systém pro vnitřní Ø. Sada obsahuje dutinoměř, různé měřicí hlavy, nastavovací kroužky a zobrazovací jednotku D62S.

- **Konstantní měřicí síla pro vynikající opakovatelnost.**
- **Samostředění měřících hlav v otvoru.**
- **Systém FASTFIT pro rychlou výměnu měřících hlav.**
- **Držák více dotyků: Pokud už máte měřicí dotyky a digitální displej (také produkty třetích stran), lze je ve většině případů použít se systémem ULTIMA.**
- **Měřicí přístroj kompatibilní s displeji D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Keramické měřicí nástavce od 12 mm.**
- **Měření slepých otvorů od 12 mm.**
- **K jedné zobrazovací jednotce lze připojit několik měřících dotyků, aby bylo možné měřit různé díly na stejné měřicí stanici.**

Rozsah dodávky:

Rukojeť s integrovaným měřicím dotykem, měřicí hlavy, nastavovací kroužky, zobrazovací jednotka, napájecí zdroj, návod k obsluze, pouzdro a potvrzení o kalibraci (UKAS).

Upozornění:

Rozsah měření jednotlivých měřících hlav od 2 do 310mm (0,080 palce – 12,000palce). Speciální typy měřících hlav, např. pro měření závitů, drážkování, ozubených kol, hlubokých otvorů atd. na poptávu.

Technický popis

Rozsah měření	10 - 20 mm
Počet měřicích hlav	4
Odečet	0,00001 palec
Počet stavěcích kroužků	2
Rozlišení	0,0001 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	3bodový dutinoměr