

Garant**TK fréza Composite tažený řez, diamant, Ø h10 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209546 10
GTIN	4062406362331
Třída artiklu	100

Popis**Provedení:**

Specificky **dále vyvinutý břit nástroje** pro optimální obrábění kompozitních materiálů.

Konstrukční délka jako **DIN 6527 dlouhá**.

Pravá spirála, **tažený řez** pro normální použití.

Technický popis

Rohový úhel čela	45 stupeň
Posuv f_z pro frézování drážek v GFK CFK	0,035 mm
Úhel sklonu šroubovice	8 stupeň
Celková délka L	72 mm
Délka břitu L_c	22 mm
Ø břitu D_c	10 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	30 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø stopky D_s	10 mm
Uvolňovací Ø D_1	9,7 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Počet zubů Z	8

Technický list

Tolerance jmenovitý Ø	h10
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	100 m/min	N
POM GF25	vhodný	100 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	100 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	100 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	100 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	100 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	195 m/min	N
CFK	vhodný	145 m/min	N
GFK, CFK	vhodný	145 m/min	N
Grafit	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		