

Garant**TK fréza Composite tlačný řez, diamant, Ø h10 DC: 6Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209548 6M
GTIN	4062406362409
Třída artiklu	100

Popis**Provedení:**

Specificky **dále vyvinutý břit nástroje** pro optimální obrábění kompozitních materiálů.

Konstrukční délka jako **DIN 6527 dlouhá**.

Levá spirála, **tlačný řez**. Materiál je přitlačován na podložku. Velmi vhodné pro tenké materiály.

Technický popis

Počet zubů Z	8
Šířka rohové fazetky při 45°	0,12 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Úhel sklonu šroubovice	8 stupeň
Celková délka L	65 mm
Ø břitu D _c	6 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v GFK CFK	0,026 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	27 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu L _c	21 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h10

Uvolňovací Ø D ₁	5,8 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	100 m/min	N
POM GF25	vhodný	100 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	100 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	100 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	100 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	100 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	195 m/min	N
CFK	vhodný	145 m/min	N
GFK, CFK	vhodný	145 m/min	N
Grafit	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		