

Garant**TK fréza Composite tažený řez, bez povlaku, Ø h10 DC: 8Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209540 8M
GTIN	4062406362522
Třída artiklu	100

Popis**Provedení:**

Specificky **dále vyvinutý břit nástroje** pro optimální obrábění kompozitních materiálů.

Konstrukční délka jako **DIN 6527 dlouhá**.

Pravá spirála, **tažený řez** pro normální použití.

Technický popis

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	32 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	7,8 mm
Délka břitu L_c	22 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Počet zubů Z	8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý \varnothing	h10
Celková délka L	70 mm
\varnothing břitu D_c	8 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Šířka rohové fazetky při 45°	0,16 mm
Úhel sklonu šroubovice	8 stupeň
Posuv f_z pro frézování drážek v GFK CFK	0,031 mm

Ø stopky D _s	8 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	80 m/min	N
POM GF25	vhodný	80 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	80 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	80 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	80 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	80 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	165 m/min	N
CFK	vhodný	120 m/min	N
GFK, CFK	vhodný	120 m/min	N
Grafit	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		