

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorem, Úhel γ : 45stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215540 45
GTIN	4045197809704
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

Použití:

Pro větší šířky zahlabování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

Upozornění:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 215321– 215398 lze dosáhnout hladkých povrchů. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.T 1335..
Největší $\varnothing D_1$	59 mm
Dosažitelná výška fazetky h	20,8 mm
Úhel γ	45 stupeň
Dosažitelná šířka fazetky b	20,8 mm

Dosažitelná délka fazetky l	29,5 mm
Nejmenší Ø D	17 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	52 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Řada	Softcut®
Posuv na zub při h_{max}	0,14 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219826
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP