

**Garant****TK fréza Composite tlačný řez, bez povlaku, Ø h10 DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209542 12
GTIN	4062406366193
Třída artiklu	100

**Popis****Provedení:**

Specificky **dále vyvinutý břit nástroje** pro optimální obrábění kompozitních materiálů.

Konstrukční délka jako **DIN 6527 dlouhá**.

Levá spirála, **tlačný řez**. Materiál je přitlačován na podložku. Velmi vhodné pro tenké materiály.

**Technický popis**

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Ø břitu $D_c$	12 mm
Úhel sklonu šroubovice	8 stupeň
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v GFK CFK	0,038 mm
Celková délka L	83 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	11,6 mm
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	36 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Délka břitu $L_c$	26 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Počet zubů Z	8

Šířka rohové fazetky při 45°	0,24 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	80 m/min	N
POM GF25	vhodný	80 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	80 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	80 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	80 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	80 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	165 m/min	N
CFK	vhodný	120 m/min	N
GFK, CFK	vhodný	120 m/min	N
Grafit	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		