

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 1-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 8

Závit Ø: 25,4 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 22,25 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	8
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	3,175 mm
Závit Ø	25,4 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	22,25 mm
Norma	DIN 376

Řezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Hloubka závitů	76,2 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	1-8 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		