

**Garant****Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorem, Úhel  $\gamma$ : 15stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215540 15
GTIN	4045197809681
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

**Použití:**

Pro větší šířky zahlabování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

**Upozornění:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 215321– 215398 lze dosáhnout hladkých povrchů. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.T 1335..
Dosažitelná výška fazetky h	7,6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Nejmenší $\varnothing$ D	17 mm

Největší $\varnothing D_1$	75 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	52 mm
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	3
Dosažitelná šířka fazetky $b$	28,5 mm
Úhel $\gamma$	15 stupeň
Dosažitelná délka fazetky $l$	29,5 mm
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
Řada	Softcut®
Posuv na zub při $h_{\text{max}}$	0,4 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219826
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2