

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorem, Úhel γ : 30stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215540 30
GTIN	4045197809698
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

Použití:

Pro větší šířky zahlabování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

Upozornění:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 215321– 215398 lze dosáhnout hladkých povrchů. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Dosažitelná šířka fazetky b	25,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.T 1335..
Dosažitelná délka fazetky l	29,5 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Nejmenší $\varnothing D$	17 mm
Dosažitelná výška fazetky h	14,7 mm
Úhel γ	30 stupeň
Největší $\varnothing D_1$	69 mm
Upínací otvor \varnothing	22 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	52 mm
Řada	Softcut®
Posuv na zub při h_{max}	0,2 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219826
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2