

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 1/4-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133350 1/4-20
GTIN	4045197074652
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 20

Závit Ø: 6,35 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 5,1 mm

Technický popis

Stoupání závitů	1,27 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	5,1 mm
Závit Ø	6,35 mm
Chodů na palec	20
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371

Ø stopky D _s	7 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Hloubka závitů	19,05 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	1/4-20 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závitů	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		