

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, G: G1/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133300 G1/8
GTIN	4045197074508
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).**

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 9,73 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 8,8 mm

Technický popis

Závit Ø	9,73 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Chodů na palec	28
Stoupání závitu	0,907 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	7 mm
Celková délka L	90 mm

Stopka 4hran □	5,5 mm
Hloubka závitu	29,19 mm
Rozměr závitu	G1/8
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokré max.	omezené použití		