

Garant**TK torusová fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 12/3,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	206364 12/3,0
GTIN	4062406360580
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Tolerance: Řezný poloměr $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Použití:

K frézování **titanu a titanových slitin**, při velmi klidném chodu pro nejlepší životnost a nejvyšší výkon obrábění.

Technický popis

Délka břitu L_c	26 mm
Korekční faktor pro v_c	1,5
Ø břitu D_c	12 mm
Celková délka L	83 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet zubů Z	4
Uvolňovací Ø D_1	11,6 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	38 mm
Poloměr břitu R_1	3 mm
Ø stopky D_s	12 mm

Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Fréza Torus

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
mokrý max.	vhodný		