

Garant**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, G: G5/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133325 G5/8
GTIN	4045197301581
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Silný utvářeč třísky.** Vodící část s mazacími drážkami.**Výhoda:****Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání** při zpětném chodu.**Použití:****Pro válcový trubkový závit** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 22,91 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D₃: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 21 mm

Technický popis

Závit Ø	22,91 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	21 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	14
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	18 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Hloubka závitu	68,73 mm
Rozměr závitu	G5/8
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	B
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

