

**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 6-32****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 133352 6-32 |
| GTIN | 4045197594624 |
| Třída artiklu | 12H |

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.**

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 3,51 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 2,85 mm

Technický popis

| | |
|------------------------|----------|
| Závit Ø | 3,51 mm |
| Stoupání závitu | 0,794 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 2,85 mm |
| Chodů na palec | 32 |
| Norma | DIN 371 |
| Řezný materiál | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Ø stopky D _s | 4 mm |
| Celková délka L | 56 mm |
| Stopka 4hran □ | 3 mm |
| Hloubka závitů | 10,53 mm |
| Druh závitů | UNC |
| Rozměr závitů | 6-32 UNC |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Toleranční třída | 2B |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3xD při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závit | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |