

Garant**Kontrola nástroje XCONTROL, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	359400 1
GTIN	4062406370596
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

XCONTROL - hmatové nástrojový měřicí dotyk pro **monitorování zlomení nástroje a měření délky nástroje**. (Přesnost měření +/- 0,01 mm a opakovatelnost +/- 0,005 mm.

- **Vhodné pouze pro řízení Siemens a Heidenhain.**
- **Stroj potřebuje funkční USB port na ovládacím panelu.**
- **Lze použít pouze v kombinaci s XCONNECT č. 359455 1.**
- **Prachotěsný a vodotěsný = IP 67.**
- **Rychlé uvedení do provozu bez úpravy hardwaru nebo nasazení servisních techniků.**
- **Není nutný žádný zásah do operačního systému obráběcího stroje!**
- **Vrtáky od Ø 0,3 mm lze měřit nebo kontrolovat.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro kontrolu zlomení nástrojův automatizovaném režimu obráběcího stroje.

Pro měření délky nástrojů a automatický přenos dat do obráběcího stroje.

Automatický přenos naměřených hodnot do řízení stroje pomocí GARANT Xconnect č. 359455 1.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie CR2.

Zvláštní příslušenství:

Přenosový modul XCONNECT č. 359455 1, upínka č. 363081 80.

Upozornění:

Produkt se trvale instaluje na jeden stroj. Produkt lze použít na jiném stroji pouze po nastavení na tento další stroj.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 67
Ø pružně uložené dotykové plochy	29 mm
Výška	105 mm
Šířka	53 mm
Délka	71,5 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přesnost opakování měření délky	$\pm 0,005$ mm
Minimální Ø otvoru	0,3 mm
Přesnost měření délky	$\pm 0,01$ mm
Řada	Xcontrol
Druh produktu	Dotyk