

**Strojní závitník, TiN, UNC: 3/8-16****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	133355 3/8-16
GTIN	4045197532640
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S utvařečem třísky a speciálním povlakem TiN, pro oceli, odolné vůči rzi a kyselinám.

Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3×D při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 16

Závit Ø: 9,53 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 100 mm

Stopka Ø: 10 mm

Stopka 4-hran: 8 mm

Otvor pod závit Ø: 8 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Závit Ø	9,53 mm
Stoupání závitu	1,587 mm

Náběhový úhel	50 stupeň
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	16
Otvor pod závit \varnothing	8 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Stopka \varnothing	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Stopka 4hran	8 mm
Hloubka závitů	28,59 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	3/8-16
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá