

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 5/16-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133400 5/16-24
GTIN	4045197074775
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1****Technický popis**

Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	24
Závit Ø	7,94 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitů	23,82 mm
Stoupání závitů	1,058 mm
Druh závitů	UNF

Rozměr závitu	5/16-24 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		