

**HOLEX****Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 5/16-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133402 5/16-24
GTIN	4045197594785
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 24

Závit Ø: 7,94 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 6,9 mm

**Technický popis**

Závit Ø	7,94 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	24
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitu	23,82 mm
Stoupání závitu	1,058 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	5/16-24 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		