

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 2×D, Ø Dc: 28mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236614 28 |
| GTIN | 4047109277892 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis**Provedení:****Tolerance otvoru:** $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
- Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
- Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
- Možnost vrtání s přesazením os až $V_{max} = 0,25$ mm. Nastavením dosažitelný maximální $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Použití:

- Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS[®] a také v palcových velikostech k dodání na poptávku. Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.**Technický popis**

| | |
|--|----------------------|
| Počet břitů Z | 1 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308 28-... |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |

| | |
|---|---|
| Délka stopky L _s | 60 mm |
| Užitná délka L ₁ | 56 mm |
| Řada | KUB Pentron® |
| Jmenovitý Ø D | 28 |
| Délka vyložení L _A | 78 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2xD |
| Stopka | ISO 9766 |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP6 | 239652 8IP6 |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |