


Garant**Razicí stanice XGRIPP, Maximální razicí šířka: 230mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362929 230
GTIN	4062406368722
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- Možnost ražby materiálů do 45 HRC (pevnost v tahu 1 450 N/mm²).
- Maximální razicí síla 180 kN (18 t), lineární křivka razicí síly.
- Nastavení pneumatického razicího tlaku mezi 0,5 a 6,5 bar.
- Rychlé přestavení v rastru 30 mm.
- Jemné nastavení pomocí šroubu s rýhovanou hlavou.
- Všechno namontováno na jedné základní desce – shoda CE, použitelné jako jedna bezpečná a kompaktní jednotka.
- Ovládací tlačítko přímo na razicí stanici, mimo stanici proto nejsou k dispozici žádné pneumatické hadice.

Technika ražení známá také jako předlisování, je technologie, při které je upnutý obrobek opatřen definovaným obrysem mimo obráběcí stroj, než se s tvarovým kontaktem upne do svěráku. Předlisováním lze procesně spolehlivě zvládnout zejména takové způsoby upínání, které vyžadují vysoké přídržné síly a kde existuje riziko deformací na obrobku. Technika ražení je ideálním řešením, zejména pro 5osé obrábění, kde je třeba dosáhnout optimální přístupnosti.

Výhoda:

Tvarové upnutí v Gripp čelisti i při malé upínací síle

Použití:

K předlisování velmi tvrdých nebo nestabilních dílů.

Rozsah dodávky:

Základní deska, zesilovač tlaku, razicí stanice, ochranný kotouč, razicí čelisti, doraz obrobku, dosedací lišta.

Zvláštní příslušenství:

Středové značení č. 362934 vel. 1, sada zkušebních kamenů pro opotřebení razicích čelistí č. 362936 vel. 1.

Technický popis

Šířka	150 mm
Zdvih	4 mm
Maximální šířka ražení	230 mm
Maximální razicí síla	180 kN
Hmotnost	78 kg
Výška	409 mm
Délka	890 mm
Druh produktu	Razicí stanice

Příslušenství

Razicí čelistXGRIPP Typ 1	362931 1
Dosedací lištaXGRIPP Typ 1	362932 1
Označovací šroubyXGRIPP Typ 1	362935 1