

HOLEX**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 3/4-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133402 3/4-16
GTIN	4045197594839
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 16

Závit Ø: 19,05 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 14 mm

Stopka 4hran □: 11 mm

Ø otvoru pod závit: 17,5 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Chodů na palec	16
Závit Ø	19,05 mm
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	14 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Hloubka závitu	57,15 mm
Stoupání závitu	1,587 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	3/4-16 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		