

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 1-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 12

Závit Ø: 25,4 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 23,25 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	23,25 mm
Počet břitů Z	3
Chodů na palec	12
Závit Ø	25,4 mm
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	140 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Hloubka závitů	76,2 mm
Stoupání závitů	2,117 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	1-12 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

