

Garant**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134250 M2,5
GTIN	4045197075086
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Povrch vaporizovaný.** Snížený sklon k zadírání.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,45 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 2,05 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,45 mm
Závit Ø	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	7,5 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2,5
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		