

Garant**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134250 M18
GTIN	4045197075185
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Povrch vaporizovaný.** Snížený sklon k zadírání.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2,5 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 14 mm

Stopka 4hran □: 11 mm

Ø otvoru pod závit: 15,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	2,5 mm
Závit Ø	18 mm
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	14 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	11 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	54 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M18
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		