

**Garant****Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 7/8-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133400 7/8-14
GTIN	4045197074836
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 22,23 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 20,4 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	20,4 mm
Chodů na palec	14
Závit Ø	22,23 mm
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Hloubka závitu	66,69 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	7/8-14 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		