

**Garant****Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M1,6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	134250 M1,6
GTIN	4045197075062
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Povrch vaporizovaný.** Snížený sklon k zadírání.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,35 mm

Celková délka L: 40 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,25 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	2
Počet břitů Z	2
Závit Ø	1,6 mm
Ø otvoru pod závit	1,25 mm
Stoupání závitu	0,35 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Celková délka L	40 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	4,8 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M1,6
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		