

**Strojní závitník, TiN, UNF: 10-32****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	133405 10-32
GTIN	4045197532817
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

S utvařečem třísky a speciálním povlakem TiN, pro oceli, odolné vůči rzi a kyselinám.

Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: B

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: Do 3×D při průchozím otvoru

Směr řezu: pravý

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 4,83 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 70 mm

Stopka Ø: 3,5 mm

Stopka 4-hran: 2,7 mm

Otvor pod závit Ø: 4,1 mm

Technický popis

Závit Ø	4,83 mm
Počet břitů Z	3
Otvor pod závit Ø	4,1 mm

Náběhový úhel	50 stupeň
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	32
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	3,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	70 mm
Stopka 4hran	2,7 mm
Hloubka závitů	14,49 mm
Stoupání závitů	0,794 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	10-32
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá