

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNF: 12-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133400 12-28
GTIN	4045197074751
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 5,49 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,7 mm

Technický popis

Závit Ø	5,49 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	28
Ø otvoru pod závit	4,7 mm
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitu	16,44 mm
Stoupání závitu	0,907 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	12-28 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

