

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, M: M4****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 134200 M4 |
| GTIN | 4045197075017 |
| Třída artiklu | 11H |

Popis**Provedení:**

Dvě spirálové drážky s **leštěnými** prostory pro odvod třísek.

Výhoda:

Silný zkrut a široké drážky umožňují bezpečný odvod třísek.

Použití:

Vhodné do max. pevnosti v tahu 300 N/mm².

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,7 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D_s: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 3,3 mm

Technický popis

| | |
|------------------------|---------|
| Ø otvoru pod závit | 3,3 mm |
| Závit Ø | 4 mm |
| Počet drážek na třísky | 2 |
| Stoupání závitů | 0,7 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Norma | DIN 371 |

| | |
|----------------------------|---|
| Ø stopky D _s | 4,5 mm |
| Celková délka L | 63 mm |
| Stopka 4hran □ | 3,4 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitů | 12 mm |
| Druh závitů | M |
| Rozměr závitů | M4 |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek | žlutá |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------|---------|----------------|---------|
| Alu | vhodný | 13 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 13 m/min | N |
| PMMA Akryl | vhodný | 30 m/min | N |
| PEEK | vhodný | 30 m/min | N |
| Olej | vhodný | | |

mokrý max.

omezené použití